


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.820 Tvillingledninger

Stat: 17-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.820 - Tvillingledninger Til OM-adaptere med fjederklemme 2,5 – 16 mm²

Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter.



Funktioner

Best.nr.	SV 9340.820
Produktbeskrivelse	Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter.
Materiale	Isolerende PVC Temperaturbestandig op til 105 °C Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
AWG	AWG 10 = 5,26 mm ² × 6 mm ²
Bemærk	AWG = American Wire Gauges
Dimensioner	Længde: 140 mm, 250 mm
Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	0,138 kg
Bruttovægt	0,16 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,013
Toldtarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tvillingeledning, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK