

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.830 Tvillingledninger

Stat: 29-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.830 - Tvillingledninger Til OM-adaptere med fjederklemme 2,5 – 16 mm<sup>2</sup>

Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter.



## Funktioner

Best.nr.	SV 9340.830
Produktbeskrivelse	Forkonfektionerede tilslutningsledninger for individuel tilslutning af maks. to koblingsenheder per adapter.
Materiale	Isolerende PVC Temperaturbestandig op til 105 °C Ledningsender ultralydskomprimeret i begge ender
Bemærk	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG 8 = 8,37 mm <sup>2</sup>   10 mm <sup>2</sup>
Dimensioner	Længde: 140 mm, 250 mm
Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	0,18 kg
Bruttovægt	0,248 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,02
Toldtarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tvillingeledning, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK