


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.910 OM-adaptere

Stat: 10-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.910 - OM-adaptere med aftagelig ledningsafgang



## Funktioner

Best.nr.	SV 9340.910
Udgave	med aftagelig ledningsafgang
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Leveringsomfang	Stik med mulighed for tilslutning af 3 hovedkontakter (1,5 – 4 mm <sup>2</sup> )
Mærkestrøm maks.	25 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bæreskinnetype	Monteringsramme, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Antal poler	3-polet
Connector outlet	Stik med mulighed for tilslutning af 3 hovedkontakter (1,5 – 4 mm <sup>2</sup> )
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 208 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Bæreskinner antal/højde	2 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)	45 mm x 170 mm

# Funktioner

---

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,201 kg
Bruttovægt	0,289 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,025
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, med aftagelig ledningsafgang, BH: 45x208 mm, bæreramme, systembæreskiner TS 45D, TS 45D-V

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK