

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.950**

**Skinnemonteret sikringselement D-switch**

Stat: 11-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.950 - Skinnemonteret sikringselement D-switch

Med integreret visuel sikringsovervågning via blinkindikator og visning af driftstilstand.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9340.950
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035 Sikringsstik: RAL 7001
Leveringsomfang	Inkl. reduktionsholdefjedre til sikringerne D01 og 10 x 38 mm
Bemærk	Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Bemærk	Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Med integreret visuel sikringsovervågning via blinkindikator og visning af driftstilstand samt kabelføring til ledere op til 6 mm <sup>2</sup>
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	D 01 (med reduktionsindsats) D 02 (med Neozed-pasbøsning) 10 x 38 (med reduktionsholdefjeder)
Fuse inserts footnote	Ved anvendelse af D 01- og 10 x 38 mm-sikringer kræves der brug af reduktionsindsatser. D 01-sikringer kan også som alternativ anvendes med pasbøsning til D 02-sokkel.
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	400 V
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Dimensioner	Bredde: 27 mm Højde: 226 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>

# Funktioner

Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Spændingsområde til lyssignal	100 - 400 V
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	3 stk.
Nettovægt	0,975 kg
Bruttovægt	1,04 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,066
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV Skinnemonteret sikringselement, D-Switch, 63 A, 400 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-25 mm?

# Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------