


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004 Skinneholdere PLS

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Skinneholdere PLS

Til PLS 3- og 4-polet (special) samleskinner 800 A/1600 A.



Funktioner

Best.nr.	SV 9342.004
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Mærkedriftsspænding	1000 V, 3~
Bemærkning vedr. produktnr.	Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)	65 kA – 480 V, holderafstand 250 mm, samleskinner PLS 1600, Circuit Breaker maks. 1200A, DIVQ/7
Skinneholderudførelse	PLS 1600 PLUS
Antal poler	4-polet
Passer til skinner	PLS 1600
Passer til best.nr.	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
Med indvendig montage	Ja
Skinnecenterafstand	60 mm
Godkendelser	UL
Pakkestørrelse	4 stk.

Funktioner

Nettovægt	2,2 kg
Bruttovægt	2,321 kg
Toldtarifnummer	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivelse	SV Skinneholder, PLS 1600, 4-polet, 60 mm skinnecenterafstand;, UL design

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
