

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.550 CB-komponentadaptere

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.550 - CB-komponentadaptere 3-polet

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.

Funktioner

Best.nr.	SV 9342.550
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Klemmeafdækning Tilslutningsgevind
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Mærkestrøm maks.	125 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
Ledningsafgang	forneden
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 90 mm Højde: 225 mm
Tilslutning af rundledere	35 - 120 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Klemlads til lamelkobberskinner (B x H)	18,5 x 15,5 mm

Funktioner

Passer til producent (type)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Godkendelser	UL
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,819 kg
Bruttovægt	0,847 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,202
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Effektafbryder komponentadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK