

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.040 NH-sikringslastadskillere

Stat: 25-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.040 - NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning

## Funktioner

Best.nr.	SV 9344.040
Udgave	Til montageplader
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 13 mm Klemladshøjde: 13 mm
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,17 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	1,172 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,15
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, med elektromekanisk sikringsovervågning, til montageplade

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK