

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.610 Rammeklemme

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - Rammeklemme til NH-sikringslastadskillere

Til NH-adskillere str. 1 til 3 med skruetilslutning, til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner.



## Funktioner

Best.nr.	SV 9344.610
Produktbeskrivelse	Til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner. Velegnet til NH-sikringslastadskillere med skruetilslutning.
Materiale	Støbt messing
Overflade	Forniklet
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 20 mm Klemladshøjde: 14 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Til modulstørrelse	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Tværsnit rundleder	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	3 stk.
Nettovægt	0,171 kg
Bruttovægt	0,175 kg

# Funktioner

Toldtarifnummer	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeskrivelse	SV Rammeklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 1 (med skrueterminal), rundledertilslutning 35-150 mm?, lamelstørrelse BH: 20x14 mm