

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9344.620 Rammeklemme

Stat: 30-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.620 - Rammeklemme til NH-sikringslastadskillere

Til NH-adskillere str. 1 til 3 med skruetilslutning, til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner.



## Funktioner

Best.nr.	SV 9344.620
Produktbeskrivelse	Til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner. Velegnet til NH-sikringslastadskillere med skruetilslutning.
Materiale	Støbt messing
Overflade	Forniklet
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 32 mm Klemladshøjde: 20 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Til modulstørrelse	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Tværsnit rundleder	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	3 stk.
Nettovægt	0,39 kg
Bruttovægt	0,397 kg

# Funktioner

Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeskrivelse	SV Rammeklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 2/3 (med skrueterminal), rundledertilslutning 95-300 mm?, lamelstørrelse BH: 32x20 mm