Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005
Sikringsholdere

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.005 - Sikringsholdere 31 A til 60 A

Sikringsholder op til 60 A, 3-polet, enkel montage på DIN-skinner til enheden eller via OM-enhedsadapter på skinner.

Funktioner

Best.nr.	SV 9345.005
Udgave	Til sikringstype klasse CC
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tilslutning til rundledere	AWG 8 - 18
Bemærk	Velegnet til klikmontage på DIN-skinner 35 mm (7,5/15 mm høje) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine komponentadapterkombinationer (OM-adapter/-holder)
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Til sikringstype (Class)	CC
Mærkestrøm maks.	30 A
Mærkedriftsspænding	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Bemærkning vedr. produktnr.	Ikke egnet til sikringer 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Dimensioner	Bredde: 54 mm Højde: 81 mm
Tilslutning af rundledere	0,75 - 25 mm²
Passer til sikringer	Diameter: 10 mm Længde: 38 mm
Spændingsområde til lyssignal	110 - 600 V

© Rittal 2026

Funktioner

Elektriske værdier UL (SCCR)	200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	0,75 - 25 mm²
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,634 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,018
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Sikringsholder Klasse CC, 30 A, 600 V, 3-polet (60 mm)

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK