


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.015 Sikringsholdere

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - Sikringsholdere 31 A til 60 A

Sikringsholder op til 60 A, 3-polet, enkel montage på DIN-skiner til enheden eller via OM-enhedsadapter på skinner.

Funktioner

Best.nr.	SV 9345.015
Udgave	Til sikringstype klasse J
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tilslutning til rundledere	AWG 1 - 18
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Til sikringstype (Class)	J
Mærkestrøm maks.	30 A
Mærkedriftsspænding	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Bemærk	Velegnet til klikmontage på DIN-skiner 35 mm (7,5/15 mm høje) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine komponentadapterkombinationer (OM-adapter/-holder)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Dimensioner	Bredde: 108 mm Højde: 115 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 50 mm ²
Passer til sikringer	Diameter: 21 mm Længde: 57 mm
Spændingsområde til lyssignal	110 - 600 V
Elektriske værdier UL (SCCR)	200 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 30 A, JDDZ/7

Funktioner

Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	1,5 - 50 mm ²
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,84 kg
Bruttovægt	0,966 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,072
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Sikringsholder Klasse J, 30 A, 600 V, 3-polet (60 mm)

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK