Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9345.035
# Sikringsholdere

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# SV 9345.035 - Sikringsholdere 31 A til 60 A

Sikringsholder op til 60 A, 3-polet, enkel montage på DIN-skinner til enheden eller via OM-enhedsadapter på skinner.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SV 9345.035 |
| Udgave | Til sikringstype klasse J |
| Materiale | Polyamid<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0 |
| Farve | RAL 7035 |
| Tilslutning til rundledere | AWG 1 - 14 |
| Bemærk | Velegnet til klikmontage på DIN-skinner 35 mm (7,5/15 mm høje) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine komponentadapterkombinationer (OM-adapter/-holder) |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Rammeklemme |
| Til sikringstype (Class) | J |
| Mærkestrøm maks. | 60 A |
| Mærkedriftsspænding | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| Test specification | UL 4248-1<br>UL 4248-4<br>UL 4248-8 |
| Dimensioner | Bredde: 120 mm<br>Højde: 118 mm |
| Tilslutning af rundledere | 2,5 - 50 mm² |
| Passer til sikringer | Diameter: 27 mm<br>Længde: 60 mm |
| Spændingsområde til lyssignal | 110 - 600 V |
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 200 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Antal poler | 3-polet |
| Tværsnit rundleder | 2,5 - 50 mm² |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 1,24 kg |
| Bruttovægt | 1,28 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,118 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivelse | SV Sikringsholder Klasse J, 60 A, 600 V, 3-polet (60 mm) |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |