
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9345.040
# Sikringsholdere

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9345.040 - Sikringsholdere 30 A

3-polet, til skinnesystem med 60 mm skinnecenterafstand.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SV 9345.040 |
| Udgave | Til sikringstype klasse CC |
| Materiale | Polyamid<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0 |
| Farve | RAL 7035 |
| Tilslutning til rundledere | AWG 10 - 16 |
| Til skinnesystem med centerafstand | 60 mm |
| Bemærk | Ikke egnet til sikringer 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6 |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Rammeklemme |
| Til sikringstype (Class) | CC |
| Mærkestrøm maks. | 30 A |
| Mærkedriftsspænding | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-4 |
| Test specification | UL 4248-4 |
| Dimensioner | Bredde: 27 mm<br>Højde: 200 mm |
| Tilslutning af rundledere | 1,5 - 6 mm² |
| Passer til sikringer | Diameter: 10 mm<br>Længde: 38 mm |
| Passer til skinner | Højde: 5, 10 mm |
| Spændingsområde til lyssignal | 110 - 600 V |
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7 |
| Antal poler | 3-polet |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Tværsnit rundleder | 1,5 - 6 mm² |
| Pakkestørrelse | 4 stk. |
| Nettovægt | 0,4 kg |
| Bruttovægt | 0,84 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,032 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivelse | SV Sikringsholder, Klasse CC, 30 A, 600 V, 3-polet, (60 mm) |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring UK |