

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Sikringsholdere

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Sikringsholdere 30 A

3-polet, til skinneresystem med 60 mm skinnercenterafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9345.040
Udgave	Til sikringstype klasse CC
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tilslutning til rundledere	AWG 10 - 16
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Til sikringstype (Class)	CC
Mærkestrøm maks.	30 A
Mærkedriftsspænding	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Bemærk	Ikke egnet til sikringer 10 x 38 mm iht. IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Dimensioner	Bredde: 27 mm Højde: 200 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 6 mm ²
Passer til sikringer	Diameter: 10 mm Længde: 38 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Spændingsområde til lyssignal	110 - 600 V
Elektriske værdier UL (SCCR)	200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7
Antal poler	3-polet

Funktioner

Tværsnit rundleder	1,5 - 6 mm ²
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,84 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,032
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Sikringsholder, Klasse CC, 30 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring UK