

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.704 CB-komponentadaptere

Stat: 13-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.704 - CB-komponentadaptere 4-polet

## Funktioner

Best.nr.	SV 9345.704
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kobberrulle Tilslutningsskruer Kontaktplader
Mærkestrøm maks.	500 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 4~
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Ledningsafgang	forneden
Til skinesystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	4-polet
Dimensioner	Bredde: 185 mm Højde: 300 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Passer til producent (type)	ABB (Tmax T5)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,98 kg
Bruttovægt	4,027 kg
Kobberandel (kg/styk)	2,765
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27370304

---

Produktbeskrivelse

SV Effektafbryder komponentadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang fornedet, til switchgear producent:, ABB

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK