

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.720 CB-komponentadaptere

Stat: 13-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.720 - CB-komponentadaptere 3-polet

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.



## Funktioner

Best.nr.	SV 9345.720
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsbånd Tilslutningsgevind
Mærkestrøm maks.	400 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
Ledningsafgang	foroven
Til skinesystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 140 mm Højde: 345 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

# Funktioner

---

Passer til producent (type)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Godkendelser	UL
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,88 kg
Bruttovægt	2,98 kg
Kobberandel (kg/styk)	1,533
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Effektafbryder komponentadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven, med tilslutningsbånd

## Godkendelser.

---

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK