

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.734 CB-komponentadaptere

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.734 - CB-komponentadaptere 4-polet

Funktioner

Best.nr.	SV 9345.734
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kobberrulle Tilslutningsskruer
Mærkestrøm maks.	500 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 4~
Ledningsafgang	forneden
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler	4-polet
Dimensioner	Bredde: 185 mm Højde: 300 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Passer til producent (type)	Siemens
Passer til producent (type)	Siemens (VL400)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,36 kg
Bruttovægt	3,489 kg
Kobberandel (kg/styk)	2,103
Toldtarifnummer	85369095

Funktioner

ETIM 9	EC001531
--------	----------

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

Produktbeskrivelse	SV Effektafbryder komponentadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang fornedet, til switchgear producent:, Siemens
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------