


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

Gruppeafbryder type NH Slimline

Stat: 03-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - Gruppeafbryder type NH Slimline



Funktioner

Best.nr.	SV 9346.000
Materiale	Glasfiberforstærket polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: for sølvvet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016
Leveringsomfang	3 montagehager
Til skinner med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 50 mm Højde: 400 mm
Tilslutning af rundledere	2,5 - 95 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

Funktioner

Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	2,5 - 95 mm ²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,1 kg
Bruttovægt	1,3 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,75
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, 60 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK