

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

RiLineX sammenbygningssæt

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX sammenbygningssæt Til Board

RiLineX rækkemonteringsæt til 3-polet komplet board, kan anvendes til 550 A og 800 A. Består af skinneforbindelsesstykker og beskyttelsesafdækning. Til enkel rækkemontering af boards mellem to rækkemonterede VX-kabinetter uden behov for boring.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.000
Fordele	Tidsbesparende pga. fuldt digitaliserede produktdata Kortere montagetid takket være formonteret komplet-board Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC Testet og certificeret efter IEC og UL Enkel forlængelse og sammenbygning
Materiale	Overdel: Stålplade, galvaniseret Kontaktplade: E-Cu, fortinnet Frontafdækning: Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 35745
Leveringsomfang	3 skinneforbindere 1 frontafskærmning 1 isoleringsplade
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508

Funktioner

Mærkestrøm maks.	780 A
Mærkestrøm (UL)	780 A
Elektriske værdier UL (SCCR)	52,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
Mærkestødspænding Uimp	12 kV
Mærkespænding	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Korttidsmærkestrømstabilitet/t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Antal poler	3-polet
Passer til best.nr.	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Frekvens på grundsvingning	50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Passer til skinner	30 x 5/10

Funktioner

Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Dimensioner	Bredde: 154 mm Højde: 240 mm Dybde: 77 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,88 kg
Bruttovægt	1,924 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,297
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,32
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Produktbeskrivelse	RX sammenbygningssæt inkl. forbindere til RiLineX Board 3-polet

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration