

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.230

RiLineX tilslutningsadapter

Stat: 03-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.230 - RiLineX tilslutningsadapter

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.230
Fordele	Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005
Mærkestrøm (maks.)	375 A
Mærkestrøm maks.	630 A
Mærkestrøm rundleder	630 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	600 A
Mærkestrøm lamelleret kobberskinne	790 A
Mærkestrøm lamelkobberskinne (UL)	760 A
Elektriske værdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1200 A, JDDZ/7
Ledningsafgang	foroven/forneden

Funktioner

Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 126,8 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 104,6 mm
Tilslutning af rundledere	95 - 240 mm ²
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	24 x 20 mm
Mærkespænding	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	12 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Tabseffekt maks.	20 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,5 kg

Funktioner

Bruttovægt	1,62 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 128x240 mm, ledningstilslutning maks. 240 mm ² , klemrum BH: 24x20 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration