

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.241

RiLineX tilslutningsadapter

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.241 - RiLineX tilslutningsadapter

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform. Passer til T-forbindelsen af vandrette og lodrette systemer. Kan ombygges til indføring fra venstre eller højre.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.241
Fordele	Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue Vertikal variant til strømtilførsel i siden af boardet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 35745
Rated current (reference value, IEC)	432 A
Rated current of round conductor max.(IEC)	710 A
Rated current of round conductor max. (UL)	630 A
Rated current of laminated copper bar max. (IEC)	950 A
Rated current of laminated copper bar max. (UL)	910 A

Funktioner

Bemærk	<p>The specified rated current, given as a reference value, is based on the recommended maximum operating current for single-core cable with a permissible conductor temperature of 70 °C in accordance with IEC 61439-1, Table H.1, installation spaced horizontally in free air at an ambient temperature of 55 °C.</p> <p>The specified rated current max. (IEC) describes the recommended maximum operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70 K in accordance with IEC 61439-1 (Table 6) for conductors spaced free in air. The permissible insulation temperature must be observed.</p>
Elektriske værdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1200 A, JDDZ/7
Ledningsafgang	Tilslutning fra siden i forhold til basismodul
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinnedsystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 57,8 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 135,6 mm
Tilslutning af rundledere	150 - 300 mm ²
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	32 x 20 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508

Funktioner

Mærkestødspænding Uimp	12 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Tabseffekt maks.	50 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2X
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	1,185 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,51
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 60x240 mm, ledningstilslutning maks. 300 mm ² , klemrum BH: 32x20 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration