

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.500

RiLineX CB-komponentadapter

Stat: 18-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.500 - RiLineX CB-komponentadapter

RiLineX CB-komponentadapter (3-polet, maks. 160 A) for 60 mm samleskinner. Komponentbredden er 81 mm. Takket være "Easy-Fix"-konceptet kan adapter- og afbrydermontering udføres uafhængigt af hinanden. Dette koncept er tilgængeligt for alle gængse producenter. Adapteren har snap-on-montering uden brug af værktøj med semiautomatisk tilpasning til skinnetykkelser mellem 5 og 10 mm. Udførelse for ledningsudgang nederst.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.500
Udgave	Easy Fix
Fordele	Direkte opbygning af kompakte effektafbrydere MCCB på boardet Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Hurtig og enkel montering af standardafbrydere uden for styreskabet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. 3 tilslutnings-dæksler
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Mærkestødspænding Uimp	8 kV

Funktioner

Mærkespænding	690 V AC 600 V AC (UL)
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Forureningsgrad	3
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Passer til producent (type)	ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160) BTicino (M1 160) Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H, NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160) Eaton (NZM1) Fuji Electric (BW125JAG-3P) Hager (P160) Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125) Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF) Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX ³ 160) LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160) Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV) OEZ (BC160) Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16) Sassin (3SM8L-100) Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Passende til skinnesystem	RiLineX RiLine60
Frekvens på grundsvingning	50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %

Funktioner

Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimensioner	Bredde: 82 mm Højde: 252 mm Dybde: 63 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,364 kg
Bruttovægt	1,367 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX CB-komponentadapter 160 A, 3-polet, udførelse: Easy Fix, ledningsudgang nederst, B: 81 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration