

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.603

RiLineX CB-komponentadapter

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.603 - RiLineX CB-komponentadapter

RiLineX CB-komponentadapter (3-polet, maks. 160 A) for 60 mm samleskiner. Komponentbredden er 81 mm. "Universal"-udførelsen med glidemøtrikker giver maksimal fleksibilitet ved afbrydermontering. Adapteren har snap-on-montering uden brug af værktøj med semiautomatisk tilpasning til skinnetykkelser mellem 5 og 10 mm. Udførelse til ledningsudgang øverst.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.603
Udgave	Universal
Fordele	Direkte opbygning af kompakte effektafbrydere MCCB på boardet Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Hurtig og enkel montering af standardafbrydere uden for styreskabet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Mærkestødspænding Uimp	8 kV
Mærkespænding	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

Funktioner

Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Forureningsgrad	3
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	foroven
Tværsnit	9 mm ² 6 mm ²
Passer til producent (type)	Hent vores app og find nemt den rette enhedsadapter.
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60
Frekvens på grundsvingning	50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimensioner	Bredde: 81,9 mm Højde: 251,4 mm Dybde: 50,8 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,21 kg
Bruttovægt	1,217 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,375
Toldtarifnummer	39269097
Produktbeskrivelse	RX CB-komponentadapter 160 A, 3-polet, udførelse: Universal Fix, ledningsudgang øverst, B: 81 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
