


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.710

RiLineX komponentadapter

Stat: 07-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.710 - RiLineX komponentadapter

Komponentadapter 45 mm. Værktøjsløs montage af apparaterne.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.710
Udgave	med tilslutningsledning
Fordele	Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A) Enkel stiklåsning af DIN-skinne Valgfri flyttelås til apparater Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm Enkel montage Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 14
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Mærkestrøm rundleder	16 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	16 A

Funktioner

Elektriske værdier UL (SCCR)	5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 16 A, NHJH/7 30 kA – 600 V, Combination Motor Controller maks. 12,5 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 40 A, NHJH/7 50 kA – 480 V, afbryder maks. 22 A, DIVQ/7
Ledningsafgang	forneden
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Længde tilslutningskabel	150 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinnedsystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 36,2 mm
Bæreskiner antal/højde	1 / 10 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Forureningsgrad	3
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	8 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C

Funktioner

Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Brandbelastning	3,419 MJ/m ²
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,2 kg
Bruttovægt	1,35 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,108
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,51
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX komponentadapter 16 A, AWG 14, 3-polet, B: 45 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration