

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.720 RiLineX komponentadapter

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.720 - RiLineX komponentadapter

Komponentadapter 45 mm. Værktøjsløs montage af apparaterne.



Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Best.nr. | RX 9360.720 |
| Udgave | med tilslutningsledning |
| Fordele | Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A) Enkel stiklåsning af DIN-skinne Valgfri flyttelås til apparater Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm Enkel montage Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør |
| Materiale | Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 |
| Farve | RAL 9005 RAL 35745 |
| Tilslutningsledninger (AWG) | AWG 12 |
| Mærkestrøm (maks.) | 25 A |
| Mærkestrøm rundleder | 25 A |
| Mærkestrøm rundleder (UL) | 25 A |

Funktioner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, afbryder maks. 22 A, DIVQ/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 16 A, NHJH/7 30 kA – 600 V, Combination Motor Controller maks. 12,5 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 40 A, NHJH/7 |
| Ledningsafgang | forneden |
| Til skinnedsystem med centerafstand | 60 mm |
| Længde tilslutningskabel | 160 mm |
| Antal poler | 3-polet |
| Passende til skinnedsystem | RiLineX RiLine60 |
| Dimensioner | Bredde: 45 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 36,2 mm |
| Bæreskiner antal/højde | 1 / 10 mm |
| Passer til skinner | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Mærkespænding | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Forureningsgrad | 3 |
| Normer | IEC 61 439-1/-2 UL 508 |
| Mærkestødspænding Uimp | 8 kV |
| Isolationsmærkespænding Ui | 1.000 V |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 2XB |
| Maks. driftsluftfugtighed | 90 % |
| Driftstemperatur | -5 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...75 °C |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...90 % |
| Pakkestørrelse | 4 stk. |
| Nettovægt | 1,36 kg |
| Bruttovægt | 1,39 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,096 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,78 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Produktbeskrivelse | RX komponentadapter 25 A, AWG 12, 3-polet, B: 45 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring PCF-declaration |