


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX komponentadapter

Stat: 26-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.790 - RiLineX komponentadapter

Komponentadapter 72 mm, 100 A, med formonteret indpresningsmønster til gængse effektafbrydere.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.790
Udgave	med tilslutningsledning
Fordele	Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A) Enkel stiklåsning af DIN-skinne Valgfri flyttelås til apparater Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm Enkel montage Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 2
Mærkestrøm (maks.)	100 A
Mærkestrøm rundleder	100 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	100 A

Funktioner

Elektriske værdier UL (SCCR)	100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 75 A, NHJH/7
Ledningsafgang	forneden
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinnedsystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 72 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 36,6 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Forureningsgrad	3
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	8 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	0,77 kg
Bruttovægt	0,785 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,332
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,34
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX komponentadapter 100 A, AWG 2, 3-polet, B: 72 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration