


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.798

## RiLineX komponentadapter

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.798 - RiLineX komponentadapter

Komponentadapter 72 mm, 100 A, med formonteret indpresningsmønster til gængse effektafbrydere.



## Funktioner

Best.nr.	RX 9360.798
Udgave	med tilslutningsledning
Fordele	Til montage af driftsmidler til skinnemontage, f.eks. motorstarter Forkonfektioneret tilslutningsledning AWG 14 – 2 (16 A – 100 A) Enkel stiklåsning af DIN-skinne Valgfri flyttelås til apparater Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm Enkel montage Reduktion af omfanget af artikler gennem afstemt tilbehør
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 4
Mærkestrøm (maks.)	80 A
Mærkestrøm rundleder	80 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	80 A

# Funktioner

Elektriske værdier UL (SCCR)	100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 75 A, NHJH/7
Ledningsafgang	forneden
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinnedsystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 72 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 36,6 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Forureningsgrad	3
Normer	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	8 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.

# Funktioner

---

Nettovægt	0,7 kg
Bruttovægt	0,702 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,9
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX komponentadapter 80 A, AWG 4, 3-polet, B: 72 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration