

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.805

RiLineX sikringsholder

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.805 - RiLineX sikringsholder

RiLineX sikringsholder til 60 mm samleskinner. Til smeltesikring D 01 (med pasring) og D 02 (E18). Med elektronisk og optisk LED-sikringsovervågning via meldingskontakter. Til sikker kontakt med sikringen er enheden udstyret med sikringsholdere i stedet for skruekapper. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. En trækfjederklemme op til 16 mm² i 45° vinkel sikrer enkel ledertilslutning. Adaptor er velegnet til snap-on-montering uden brug af værktøj og er udstyret med en semiautomatisk tilpasning til skinner på 5 og 10 mm.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.805
Fordele	Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper) Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm Sikringsovervågning via LED'er Spændingskontrol via separat åbning Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm ² Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
Produktændring	(Sekundær)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 35745 RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	4 sikringselementer 12 reduktionsindsatser til D 01-sikringer
Tilslutningstype (elektrisk)	Trækfjederklemme
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	400 V AC
Ledningsafgang	forneden
Antal poler	3-polet
Passende til skinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 35,8 mm Højde: 253,8 mm Dybde: 89,8 mm
Tilslutning af rundledere	16 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	400 V AC
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Tabseffekt maks.	5,5 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %

Funktioner

Driftskategori	AC-21B (400 V/100 A)
Sikringsindsatse	D 02-E 18
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,796 kg
Bruttovægt	1,8 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,02
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivelse	RX sikringsholder 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED og sikringsovervågning, B: 36 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
---------------	---