


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.825 RiLineX sikringsadskiller

Stat: 25-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.825 - RiLineX sikringsadskiller D-switch

RiLineX sikringsadskiller til 60 mm samleskiner. Kan anvendes med D01 (via pasring) og D02 smeltesikringer (maks. 63 A). Også egnet til 10 × 38 mm cylindersikringer ved hjælp af de medfølgende holderfjedre. Integreret LED-overvågning af sikringer. Kontakten kan aflåses i både til- og frakoblet position. Trækfjederklemmer op til 16 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.825
Fordele	<ul style="list-style-type: none">Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mmSikringsovervågning via LED'erSpændingskontrol via separat åbningVedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
Materiale	<ul style="list-style-type: none">Polyamid (PA 6)Brandegenskaber iht. UL 94
General colour	<ul style="list-style-type: none">RAL 35745RAL 9005
Leveringsomfang	<ul style="list-style-type: none">4 sikringsadskiller12 reduktionsindsatser til D 01-sikringer

Funktioner

Tilslutningstype (elektrisk)	Trækfjederklemme
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	400 V AC
Ledningsafgang	forneden
Antal poler	3-polet
Passende til skinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 26,8 mm Højde: 263 mm Dybde: 104,2 mm
Tilslutning af rundledere	16 mm ²
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Isolationsmærkespænding Ui	800 V
Tabseffekt maks.	5,5 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Driftskategori	AC-22B (400 V/100 A)
Sikringsindsatse	D 02-E 18
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,784 kg

Funktioner

Bruttovægt	1,792 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,81
Toldtarifnummer	85365080
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX sikringsadskiller 63 A, 3-polet, med LED, B: 27 mm (D-switch)

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
---------------	---