


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX tilslutningsadapter

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX tilslutningsadapter

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform. Passende til dobbelttilslutning (rund-/ sektorleder). Faseafstanden kan frit vælges. 1-polet til L1/L2/L3/N.



Funktioner

Best.nr.	RX 9361.315
Fordele	Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005
Mærkestrøm (maks.)	864 A
Mærkestrøm maks.	1.060 A
Mærkestrøm rundleder	1.060 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	980 A
Elektriske værdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 2000 A, JDDZ/7
Ledningsafgang	foroven/forneden
Til skinesystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	1-polet

Funktioner

Passende til skinner	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 54,1 mm Højde: 119,4 mm Dybde: 163,4 mm
Tilslutning af rundledere	95 - 300 mm ²
Passer til skinner	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Mærkespænding	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	12 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Tabseffekt maks.	105 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Antal tilslutninger	2
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,8 kg
Bruttovægt	0,892 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilslutningsadapter 1-polet, BH: 54x120 mm, ledningstilslutning maks. 300 mm ²

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration