

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.005

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 06-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.005 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M8. Kabeludgang kan omstilles individuelt til øverst eller nederst. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

Best.nr.	RX 9362.005
Udgave	med elektronisk sikringsovervågning Til 60 mm skinnesystemer med elektronisk sikringsovervågning
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning

Funktioner

Til skinner med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M8
Sikringsindsatse	NH 00 NH 000
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 229,5 mm Dybde: 104,5 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passende til skinner	RiLineX RiLine60
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	16,6 MJ/m ²
Tabseffekt maks.	19 W

Funktioner

Effekttab pr. smelteindsats (maks.)	12 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,135 kg
Bruttovægt	1,155 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,71
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, skrue M8, med sikringsovervågning 800 V

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration