

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.115

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.115 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 1 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M10. Kabeludgang kan omstilles individuelt til øverst eller nederst. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

Best.nr.	RX 9362.115
Udgave	Til 60 mm skinneresystemer
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forølvvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10

Funktioner

Sikringsindsatse	NH 1
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 181,5 mm Højde: 348,5 mm Dybde: 116,7 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passende til skinnesystem	RiLineX RiLine60
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	36,19 MJ/m ²
Tabseffekt maks.	51 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)	23 kW
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,7 kg

Funktioner

Bruttovægt	2,728 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,21
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 1, 250 A, 3-polet, skrue M10, med sikringsovervågning 800 V

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration