

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.315

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.315 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 3 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M10. Kabeludgang kan omstilles individuelt til øverst eller nederst. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

Best.nr.	RX 9362.315
Udgave	Til 60 mm skinneresystemer
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Høj mærkespænding – klar til 800 V Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10
Sikringsindsatse	NH 3

Funktioner

Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 348,6 mm Dybde: 134,9 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60
Antal poler	3-polet
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	47,58 MJ/m ²
Tabseffekt maks.	101 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,7 kg
Bruttovægt	4,83 kg
Kobberandel (kg/styk)	2,255
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 3, 630 A, 3-polet, skrue M10, med sikringsovervågning 800 V

Godkendelser.

Godkendelser.

CQC-CCC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

PCF-declaration