


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.423

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 03-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.423 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 000 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm². Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | RX 9362.423 |
| Udgave | For 60 mm busbar systems |
| Fordele | Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning |
| Materiale | Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet |
| Farve | RAL 9005 RAL 35745 |
| Leveringsomfang | Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning |
| Til skinesystem med centerafstand | 60 mm |

Funktioner

| | |
|---|--|
| Ledningsafgang | forneden |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Rammeklemme |
| Sikringsindsatse | NH 000 |
| Isolationsmærkespænding U_i | 1.000 V |
| Mærkedriftsspænding | 690 V AC |
| Til NH-størrelse | 000 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse) |
| Dimensioner | Bredde: 53 mm Højde: 301,1 mm Dybde: 103 mm |
| Driftstemperatur | -5 °C...35 °C |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Passer til skinner | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Passende til skinneresystem | RiLineX RiLine60 |
| Antal poler | 3-polet |
| Driftskategori | AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) |
| Forureningsgrad | 3 |
| med elektronisk sikringsovervågning | Ja |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 2XB |
| Brandbelastning | 13,62 MJ/m ² |
| Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstyle | 1,5 - 16 mm ² |

Funktioner

| | |
|--|--|
| Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstyle | 1,5 - 50 mm ² |
| Tabseffekt maks. | 36 W |
| Heat loss per fuse insert (max.) | 9 W |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,96 kg |
| Bruttovægt | 0,985 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,404 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Produktbeskrivelse | RX NH-sikringslastadskiller str. 000, 100 A, 3-polet, udgang nederst, rammeklemme, med sikringsovervågning |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring PCF-declaration |
|---------------|---|