

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.424

## RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.424 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 000 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm<sup>2</sup>. Kabeludgang foroven. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



## Funktioner

Best.nr.	RX 9362.424
Udgave	Til 60 mm skinneresystemer
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm

# Funktioner

Ledningsafgang	foroven
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	NH 000
Isolationsmærkespænding $U_i$	1.000 V
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 53 mm Højde: 301,1 mm Dybde: 103 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	13,62 MJ/m <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstyle	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>

# Funktioner

Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstyle	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Tabseffekt maks.	36 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)	9 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,85 kg
Bruttovægt	0,879 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,475
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,85
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 000, 100 A, 3-polet, udgang øverst, rammeklemme, med sikringsovervågning

# Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration