

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.005

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.005 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M8. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

Best.nr.	RX 9363.005
Udgave	Til montageplader
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsvøvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden

Funktioner

Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M8
Sikringsindsatse	NH 00 NH 000
Isolationsmærkespænding U_i	1.000 kV
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 228,9 mm Dybde: 86,1 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	13,24 MJ/m ²
Tabseffekt maks.	16 W
Heat loss per fuse insert (max.)	12 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,82 kg
Bruttovægt	0,917 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,18
Toldtarifnummer	85369095

Funktioner

ETIM 9

EC001040

Produktbeskrivelse

RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, skrue M8, med sikringsovervågning 800 V, montagepladeopbygning

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration