

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.030

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.030 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm².



Funktioner

Best.nr.	RX 9363.030
Udgave	Til montageplader
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	NH 00 NH 000
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 kV
Mærkedriftsspænding	690 V AC

Funktioner

Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 194 mm Dybde: 86,1 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 16 mm ²
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad	3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	11,56 MJ/m ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstykke	1,5 - 95 mm ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	1,5 - 95 mm ²
Tværsnit rundleder	1,5 - 16 mm ²
Tabseffekt maks.	16 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)	12 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,809 kg
Bruttovægt	0,829 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,268
Toldtarifnummer	85369095

Funktioner

ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, rammeklemme, montagepladeopbygning

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
