

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.035

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 07-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.035 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm². Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

Best.nr.	RX 9363.035
Udgave	Til montageplader
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	NH 00 NH 000

Funktioner

Isolationsmærkespænding Ui	1.000 kV
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 228,9 mm Dybde: 86,1 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 16 mm ²
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	13,24 MJ/m ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstykke	1,5 - 95 mm ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	1,5 - 95 mm ²
Tværsnit rundleder	1,5 - 16 mm ²
Tabseffekt maks.	16 W
Heat loss per fuse insert (max.)	12 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,885 kg

Funktioner

Bruttovægt	0,962 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,268
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, rammeklemme, med sikringsovervågning 800 V, montagepladeopbygning

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
---------------	---