


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.425

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.425 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 000 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm². Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



Funktioner

Best.nr.	RX 9363.425
Udgave	Til montageplader
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden

Funktioner

Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsindsatse	NH 000
Isolationsmærkespænding U_i	1.000 kV
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 53 mm Højde: 307,3 mm Dybde: 80,1 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 16 mm ²
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Antal poler	3-polet
Driftskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-21B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad	3
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	9,69 MJ/m ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstykke	1,5 - 16 mm ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	1,5 - 50 mm ²
Tværsnit rundleder	1,5 - 16 mm ²
Tabseffekt maks.	26 W

Funktioner

Effekttab pr. smelteindsats (maks.)	9 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,76 kg
Bruttovægt	0,779 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,26
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 000, 100 A, 3-polet, rammeklemme, med sikringsovervågning

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration