

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.004 RiLineX sikringsholder

Stat: 01-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX sikringsholder

Kompakt RiLineX sikringsholder klasse CC til 60 mm samleskinnesystemer. Til cylindersikring klasse CC (30 A) med optisk LED-sikringsovervågning. Til sikker kontakt med cylindersikringen er enheden udstyret med specielle sikringsholdere. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. Trækfjederklemmer op til 6 mm<sup>2</sup> i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.



## Funktioner

Best.nr.	RX 9364.004
Fordele	Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm For Class CC fuse to UL 248-4 UL-listed, approved to UL 4248 Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported Readily accessible push-in connections in the lower section Fuse removal tools included with the supply Can be locked and prepared for a lead seal med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Mærkestrøm (maks.)	30 A

# Funktioner

Tilslutningstype (elektrisk)	Trækfjederklemme
Mærkedriftsspænding	600 V AC
Elektriske værdier UL (SCCR)	200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 27 mm Højde: 263 mm Dybde: 123,5 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sikringsindsatse	Class CC
Til sikringstype (Class)	Sikringsklasse CC
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,2 kg
Bruttovægt	1,406 kg
Toldtarifnummer	85369095

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------