

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.024 RiLineX sikringsholder

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.024 - RiLineX sikringsholder

Kompakt RiLineX sikringsholder til 60 mm samleskiner. Til cylindrisikring 10 × 38 mm med elektronisk og optisk LED-sikringsovervågning via meldingskontakter. Til sikker kontakt med cylindrisikringen er enheden udstyret med specielle sikringsholdere. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. Trækfjederklemmer op til 6 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm.



Funktioner

Best.nr.	RX 9364.024
Fordele	Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper) Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm Sikringsovervågning via LED'er Spændingskontrol via separat åbning Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm ² Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
Produktændring	(Sekundær)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 35745 RAL 9005
Tilslutningstype (elektrisk)	Trækfjederklemme

Funktioner

Mærkestrøm maks.	32 A
Mærkedriftsspænding	400 V AC
Ledningsafgang	forneden
Antal poler	3-polet
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 26,8 mm Højde: 262,5 mm Dybde: 95 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	1,5 - 6 mm ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke AWG	AWG 16 - AWG 6
Tilslutning af rundledere, flertrådet	1,5 - 6 mm ²
Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG	AWG 16 - AWG 10
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	400 V AC
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Isolationsmærkespænding Ui	800 V
Tabseffekt maks.	3 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C

Funktioner

Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Driftskategori	AC-20B (400 V/100 A)
Sikringsindsatse	10 x 38 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,4 kg
Bruttovægt	1,412 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,043
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivelse	RX sikringsholder 32 A, 3-polet, 10 x 38 mm, med LED og sikringsovervågning, B: 27 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
---------------	---