


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.100

# Mini-PLS komponentadaptere

Stat: 17-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.100 - Mini-PLS komponentadaptere

Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9614.100
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 12
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Mærkestrøm maks.	25 A
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 160 mm
Bæreskiner antal/højde	1 / 7,5 mm
Passer til producent (type)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,25 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	0,29 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,041
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Mini-PLS komponentadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 45x160 mm, systembæreskiner H: 7,5 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK