

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9616.000

Mini-PLS komponentadaptere

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9616.000 - Mini-PLS komponentadaptere

Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.

Funktioner

Best.nr.	SV 9616.000
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 10
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Mærkestrøm maks.	40 A
Dimensioner	Bredde: 54 mm Højde: 160 mm
Bæreskiner antal/højde	1 / 7,5 mm
Passer til producent (type)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,27 kg
Bruttovægt	0,32 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,046
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Mini-PLS komponentadapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 10, BH: 54x160 mm, systembæreskiner H: 7,5 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
