

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9629.010

# Mini-PLS komponentadaptere

Stat: 05-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9629.010 - Mini-PLS komponentadaptere

Maksimal mærkestrøm fra 12 A op til 100 A.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9629.010
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 12
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Mærkestrøm maks.	25 A
Dimensioner	Bredde: 90 mm Højde: 160 mm
Bæreskiner antal/højde	1 / 7,5 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,42 kg
Bruttovægt	0,515 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,041
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Mini-PLS komponentadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 90x160 mm, systembæreskiner H: 7,5 mm

## Godkendelser.

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK