


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.010 Board

Stat: 29-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.010 - Board RiLine Compact

Tavle med integrerede samleskinner.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.010
Funktionsmåder	Berøringsbeskyttet samleskinne-tavle til sikker fastgørelse og kontakt af komponenter via enkel stikmontage Delingsenheder, som er markeret på kortet, muliggør en sikker og hurtig placering af komponenterne Mindre kablingsarbejde takket være direkte kontaktering på kortet
Materiale	Polyamid Polykarbonat E-Cu Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inklusive integrerede samleskinner
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2X
Normer	UL 508 IEC 61 439
Mærkestrøm maks.	125 A
Mærkestrøm (UL)	100 A
Mærkedriftsspænding	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
Maks. delingsenheder à 45 mm	9
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Til montageskinneopbygning	Ja
for mounting plate assembly	Ja
Antal poler	3-polet

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 405 mm Højde: 160 mm Dybde: 45,1 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,3 kg
Bruttovægt	1,46 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,551
Toldtarifnummer	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Board, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, BHD: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact)

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK