

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.110 CB-komponentadaptere

Stat: 02-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.110 - CB-komponentadaptere 3-polet

Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.110
Funktionsmåder	Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet Montage af effektafbryder med variable fastgørelsespunkter (M4)
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Bemærk	Vær opmærksom på effektafbryderens montageafstand ved valg af CB-enhedsadapter Afhængigt af den anvendte effektafbryder kan der opstå en effektreduktion De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 90 mm Højde: 160 mm Dybde: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Passer til producent (type)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,55 kg
Bruttovægt	0,588 kg

Funktioner

Kobberandel (kg/styk)	0,276
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
