

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.110 CB-komponentadaptere

Stat: 15-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.110 - CB-komponentadaptere 3-polet

Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9635.110
Funktionsmåder	Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til effektafbrydere på kortet Montage af effektafbryder med variable fastgørelsespunkter (M4)
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Bemærk	Vær opmærksom på effektafbryderens montageafstand ved valg af CB-enhedsadapter Afhængigt af den anvendte effektafbryder kan der opstå en effektreduktion De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 90 mm Højde: 160 mm Dybde: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Passer til producent (type)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,55 kg
Bruttovægt	0,588 kg

# Funktioner

---

Kobberandel (kg/styk)	0,276
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---