

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.200 Tilslutningsadaptere

Stat: 03-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.200 - Tilslutningsadaptere RiLine Compact

Til tilslutning af rundledere.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9635.200
Funktionsmåder	Til forsyning af kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Bemærkning vedr. produktnr.	Ved anvendelse af tyndtrådede rundledere med 16 mm <sup>2</sup> med ledningstyle anbefales følgende crimp-tænger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	foroven/forneden
Elektriske værdier UL	Mærkestrøm (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningstype (elektrisk)	Trækfjederklemme
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstyle	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstyle	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere, flertrådet	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Tilslutning til rundledere	AWG 6-16

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 22,5 mm Højde: 160 mm Dybde: 115,5 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,72 kg
Bruttovægt	0,788 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,023
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	Tilslutningsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 1,5-16 mm <sup>2</sup> (RiLine Compact)

# Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK