Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200
Tilslutningsadaptere

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.200 - Tilslutningsadaptere RiLine Compact

Til tilslutning af rundledere.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.200
Funktionsmåder	Til forsyning af kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Bemærkning vedr. produktnr.	Ved anvendelse af tyndtrådede rundledere med 16 mm² med ledningstylle anbefales følgende crimp-tænger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	foroven/forneden
Elektriske værdier UL	Mærkestrøm (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningstype (elektrisk)	Trækfjederklemme
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle	1,5 - 16 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle	1,5 - 16 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet	1,5 - 16 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet	1,5 - 10 mm²
Tilslutning til rundledere	AWG 6-16

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 22,5 mm Højde: 160 mm Dybde: 115,5 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,72 kg
Bruttovægt	0,788 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,023
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	Tilslutningsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 1,5-16 mm² (RiLine Compact)

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK