

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210 Tilslutningsadaptere

Stat: 28-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.210 - Tilslutningsadaptere RiLine Compact

Til tilslutning af rundledere.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.210
Funktionsmåder	Til forsyning af kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Bemærkning vedr. produktnr.	Anvendes som midterforsyning til eller som længdeforbinder af to samlede kort
Mærkestrøm maks.	125 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	foroven/forneden
Elektriske værdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC/480 V AC
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstykke	6 - 50 mm ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	6 - 50 mm ²
Tilslutning af rundledere, flertrådet	6 - 50 mm ²
Tilslutning af rundledere, enkeltrådet	6 - 50 mm ²
Tilslutning til rundledere	AWG 1 - 10

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 160 mm Dybde: 92,5 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,12 kg
Bruttovægt	1,183 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,04
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm ²

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK